



FICHA TÉCNICA

## INSTRUMENTO DE CORTE ENREJADO MODELO A-29

### UTILIDAD

---

Este instrumento se utiliza para determinar la adherencia al soporte o entre capas de películas secas de esmaltes, pinturas, barnices, galvanizados, anodizados, etc.

### MODELOS

---

El instrumento para corte enrejado modelo A-29 se suministra en 5 versiones diferentes:

#### A-29 / I

Cuchilla con 4 aristas de corte y separación 1 mm entre fillos. Para espesores hasta 60 micras.

#### A-29/ II

Cuchilla con 4 aristas de corte y separación de 2 mm entre fillos. Para espesores de 60 a 120 micras.

#### A-29 / III

Cuchilla con 4 aristas de corte y separación de 3 mm entre fillos. Para espesores superiores a 120 micras.






#### A-29 / IV

Este modelo incluye el conjunto A-29 / I con una cuchilla adicional de 2 mm entre fillos.

#### A-29 / V

Este modelo incluye el conjunto A-29 / I con cuchillas adicionales de 2 mm y 3 mm entre fillos.

Todas las versiones se suministran en estuche con mango para la cuchilla, lupa, cepillo y manual instrucciones.

					SUPERIOR AL 65 %
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO DE LA CUADRÍCULA CLASIFICACIÓN**

Cortes perfectos sin ninguna zona desprendida.	0
Se observan ligeras pérdidas de película localizadas en las intersecciones y a lo largo de los cortes. El área afectada es inferior al 5 %.	1
Se observan ligeras pérdidas de película localizadas en las intersecciones y a lo largo de los cortes. El área afectada es del 5 al 15 %.	2
Se observan grandes pérdidas de película en las intersecciones y a lo largo de los cortes e incluso algún cuadrado se ha desprendido parcialmente, pero no totalmente. El área afectada es del 15 al 35 %.	3
Se observan grandes pérdidas de película en las intersecciones y a lo largo de los cortes y / o algunos cuadrados se han desprendido parcial o totalmente. El área afectada es del 35 al 65 %.	4
Se observa cualquier grado de desprendimiento mayor que en 4. El área es superior al 65 %.	5

**Accesorios** (venta por separado): cuchilla separación entre filos de 1mm, 2mm o 3mm. Cinta adhesiva.